

Wanna z hydromasażem EB-414 prostokątna 170cmx75cmx62cm z podgrzewaczem+pilot



Kod produktu: 4915747532669

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne bez szyby

Cena Brutto: **8,490.00zł**

Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 170 cm

Krótszy bok: 75 cm

Wysokość: 62 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 70 kg

Pojemność: 130 l

Seria: Benedito Line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:



Opis

Przepiękna nowoczesna wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym LED- water effect 32 dysz do masażu. NOWOŚĆ !!!!

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Benedito Line.

Zastosowano niezawodny osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu i serii wanny renomowanych niezawodnych firm: **Bosch, LX-G2 G-Force Max Power, Hoesch.**

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

www.zepehof.com

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu. Smukłe ściany nadają wannie elegancji.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Benedito Line. Wanna EB-414 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

NOWOŚĆ: Słuchawka prysznicowa świecąca LED. Źródło energii pochodzi z siły grawitacyjnej wody [nie są potrzebne baterie]. W zależności od temperatury wody kolor w słuchawce zmienia się: zielony, niebieski, czerwony.



Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- Wygodne 2 oparcia pod głowę
- Przewód odprowadzający wodę z syfonem
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny *Nowość*
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.



Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika do wanny model EB-414:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-EB-414.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (18 dużych, silnych w tym 2 duże ledowe 6 punktowe) dysz do masażu powietrznego w dnie wanny, pompa powietrza o mocy 400W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpeli ozonowej



- Czujnik temperatury wody [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wanie w zakresie 30C - 45C, zasada zadanej temperatury]
- 2 czujniki poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Aktywny wodospad podświetlony led **NOWOŚĆ**
- Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze **NOWOŚĆ**


- Panel sterowania z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!
- Masaż wodny (3+3 dużych dysz LED w ścianie wanny na każdą stronę, 4+4 silne dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1.2HP (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Pakiet Ambiente, pasek led przy podłodzeNowość
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 8 szt led, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Oświetlenie zewnętrzne tzw. okna LED **Nowość**
- Podgrzewacz wody 1500W

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED z wężym
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System




Elektryka i wymiary



- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).

- Zasilanie AC 230V/50Hz



Sposób pakowania

