

Wanna z hydromasażem LS-3320 narożna 140cmx140cmx59cm chromoterapia z podgrzewaczem



Kod produktu: 4912387875514

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Narożne z szybą

Cena Brutto: **7,890.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 140 cm

Krótszy bok: 140 cm

Wysokość: 59 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 75 kg

Pojemność: 155 l

Seria: Moderno Quarrum

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:



Opis

Wanna z hydromasażem LS-3320 narożna 140x140 cm z chromoterapią i podgrzewaczem

[Wanna z hydromasażem](#) LS-3320 narożna 140x140 cm to prawdziwy synonim komfortu, luksusu i relaksu, dostępny w sklepie azlazienka.pl. Stworzona specjalnie z myślą o osobach, które cenią sobie najwyższą jakość i funkcjonalność w swojej łazience, wanna LS-3320 łączy w sobie nowoczesny design, wyjątkową trwałość i zaawansowane rozwiązania, dzięki którym każda kąpiel zamienia się w prywatne domowe SPA.

Zanurzając się w wannie LS-3320, odkryjesz wyjątkowe połączenie masażu wodnego i powietrznego z efektem LED „water effect”, realizowane przez aż 20 dysz hydromasażu. Delikatne, masujące strumienie wody łagodzą napięcia mięśniowe, zmniejszają bóle stawowe oraz pomagają w walce z cellulitem. Dodatkowo wanna wyposażona jest w system chromoterapii, czyli terapię światłem, która odpręża umysł, poprawia samopoczucie i skutecznie redukuje stres. Dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi wody możesz cieszyć się idealną temperaturą przez całą kąpiel, bez obaw, że woda ostygnie.

Elegancka, narożna wanna o wymiarach 140x140x59 cm idealnie wpasuje się zarówno w przestronne łazienki, jak i bardziej kompaktowe pomieszczenia. Wanna LS-3320 wykonana jest z wysokiej jakości białego akrylu sanitarnego Reme TM o grubości czterech warstw, który doskonale izoluje ciepło i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz zarysowania. Zintegrowana obudowa dodaje estetycznego wyglądu i znacznie ułatwia instalację oraz codzienną pielęgnację wanny.

W trosce o higienę i bezpieczeństwo użytkowania wanna LS-3320 posiada zaawansowany system dezynfekcji oraz filtracji wody, który zapewnia czystość i świeżość kąpeli za każdym razem. Nowoczesny panel sterowania jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, pozwalając Ci na pełną kontrolę wszystkich funkcji hydromasażu i chromoterapii. W zestawie otrzymasz także bezpłatne akcesoria do szybkiego i bezproblemowego podłączenia: wąż odpływowy z mini syfonem, komplet wężyków przyłączeniowych oraz kabel z bezpiecznikiem różnicowym click-clack.

Wybierając wannę LS-3320 Moderno Quarrum od Zepehof, inwestujesz nie tylko w luksus i komfort kąpeli, ale także w zdrowie, relaks i doskonałe samopoczucie każdego dnia. Spraw, by po ciężkim dniu Twoja łazienka stała się ulubionym miejscem regeneracji ciała i ducha. Odkryj korzyści płynące z hydromasażu i ciesz się własnym domowym SPA w zaciszu swojej łazienki z wanną LS-3320 od azlazienka.pl.

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Wygodne 2 zagłówki, dysze nie uwierają w plecy
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!]
- Zagłówki 2 sztuki
- Szyba typu Nano Glass

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest śnieżnobiały, nie malowany, bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Obudowa wanny wykonana z jednego odlewu akrylu bez widocznych połączeń bocznych ścian śrubkami itp.

Szyba bezpieczna hartowana klejona SAVE MAGIC, wyposażona w modyfikację powierzchni szkła Glass Protect (specjalna powłoka dzięki której na powierzchni szkła nie osadza się tyle nalotu co na tradycyjnym szkle, a krople wody mają większą koncentrację)

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™



Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.



Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna LS-3320:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-LS-3320.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (12 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 96 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 350W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpeli ozonowej



- Panel sterowania z bluetooth
- Masaż wodny (2 duże dysze w ścianie wanny, po 3 małe dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- Oświetlenie ledowe w ścianie wanny 6 szt
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dysze wodne typu LED 7 kolorów
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 2 szt, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Światła LED w ścianie zewnętrznej 8 sztuk
- Podgrzewacz wody 1500W

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.


- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System




Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilac innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz

Rysunek podłączeń wodno-prądowych:



1400x1400x580



Sposób pakowania

